

# Fahrbarer Abrollwagen für Umreifungsbänder Ø 406mm, bis 15 kg

Artikelnummer: 5655

Hersteller: HAVA

Hersteller-Artikelnummer: HV-044004



## Artikelbeschreibung:

### Fahrbarer Abrollwagen aus deutscher Produktion in absoluter Profi-Qualität

Der fahrbare Abrollwagen für Kunststoff-, PET- und Polyester- Umreifungsbänder in kompakter, standfester Ausführung aus Stahl mit handlich geformten Griffbügeln und Handgriffen ist geeignet für Materialrollen bis 15 kg. Professionelle Qualität aus deutscher Produktion.

Die Andrück-Griffmutter ist feststellbar und bleibt deshalb bei Bandspulenbewegung immer in jeweils gewünschter Position. Die Spulenabdeckscheiben sind mit extra stabilen Führungshülsen zum Aufstecken auf die Achsen versehen. Die Federdruck-Bandbremse dient auch als Schlitzbügel zur Bandführung.

- geeignet für Umreifungsbänder: Ø 406mm
- für Materialrollen bis 15 kg
- Breite: 530mm, mit Spulenabdeckscheiben ca. 600mm
- Tiefe: 400mm, Höhe: 1000mm
- Großer Ablagekasten aus Stahlblech für Spannwerkzeuge. 350 x 150 x 100mm (L x B x H)
- Formschöne Kunststoffräder: Ø 200mm, mit Laufreifen
- pulverbeschichtet
- Farbe: Gerät: enzianblau / Spulenabdeckscheiben: feuerrot
- Gewicht: 21,0 kg
- Made in Germany

#### Betriebshinweis:

Einfaches Wechseln der Bandspulen in waagrechtlicher Position. Betrieb immer im Uhrzeigersinn, da sich die Federdruckbremse in Laufrichtung, rechts befindet.

Hinweis: Die Geräte werden nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist nicht möglich! Bitte prüfen Sie vorab, ob das Gerät Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.