



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 2107 Orderverzamelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. 3 Etages van houten plaat, liggend in een profielstalen frame, rand 12 mm hoog. Aan één kopzijde een opklapbare trap met houten treden, welke zicht onbelast zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat, waardoor de wagen automatisch blokkeert. Veiligheidsbeugel voor vasthouden en ondersteunen. Trap in ruststand opklapbaar. Traphoogte: 935 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste etages 80 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Etagehoogten (mm)</b>	200, 825, 1445
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	80
<b>Totale lengte (mm)</b>	1322
<b>Totale breedte (mm)</b>	611
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1880
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	64
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976021072