


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2541 Hekwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform houten plaat, toplaag beukendecor. Met 2 wanden van houten plaat, toplaag beukendecor, wandhoogte 600/750 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	540
Laadvlakhoogte (mm)	270
Totale lengte (mm)	1069
Totale breedte (mm)	609
Totale hoogte (mm)	1025
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	Holz
Gewicht (kg)	42
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976025414