

Artikelnummer: 127388

Kurzbeschreibung: Kippbehälter NK 75,
feuerverzinkt

Langbeschreibung: Kippbehälter NK 75: niedrige Bauform mit Scheren-Kipp-Mechanismus günstiger Lastschwerpunkt Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Rollen sind nachrüstbar Inhalt ca: 0,75 m⁻³ Maße: L 1700 x B 1080 x H 885 mm Gewicht (lack.): 195 kg Tragfähigkeit: 1500 kg

EAN/GTIN: 4052462004481

