

Artikelnummer: 136489

Kurzbeschreibung: Ultraschallreiniger EMAG
Emmi- 420 HC, Edelstahl, 42 l, mit Zeitschaltuhr,
Ablauf & Heizung

Langbeschreibung: Ultraschallreiniger EMAG
Emmi- 420 HC, Edelstahl, 42 l, mit Zeitschaltuhr,
Ablauf & Heizung: Der Ultraschallreiniger Emmi-
420 HC von EMAG stellt in der Werkstatt die ideale
Lösung zur gründlichen und professionellen



Reinigung von Alu-Motorteilen,
Flugzeugturbinenteilen, Motorteilen,
Getriebegehäusen, Ketten, Vergasern,
Druckgussteilen, Werkzeugen, Waffenteilen usw.
dar. Der Wanneninhalt beträgt 42 Liter. Das
Gehäuse des Ultraschallreinigungsgerätes besteht
aus nach Schutzart IP 32 vor Tropfwasser geschütztem Edelstahl. Auch die
Schwingwanne, der geräuschhemmende Deckel sowie der die zur Reinigung bestimmten
Gegenstände schonende Korb wurden aus diesem Material gefertigt. Zusätzlich ist der
Emmi- 420 HC mit einer praktischer Zeitschaltuhr für den Dauerbetrieb im Bereich von 1
bis 60 Minuten sowie einer 1350 W starken Heizung mit einem Heizbereich von +30 bis
+90 -GradC ausgestattet a'çâ, -â€œ hierdurch wird der Säuberungsvorgang mittels
Erhitzung der Reinigungslösung zusätzlich beschleunigt. Der integrierte Ablaufhahn sorgt
für den sauberen Abfluss des im Lieferumfang bereits mit enthaltenen EM-080
Universalreinigungskonzentrates von EMAG. Zudem überzeugt der Ultraschallreiniger
Emmi- 420 HC von EMAG durch eine hohe Ultraschall-Eingangsleistung von 1500 Watt.
Die Lieferung erfolgt bereits montiert. Weitere Details: Ideal für die Verwendung in der
Werkstatt Geeignet für die gründliche Reinigung von Alu-Motorteilen,
Flugzeugturbinenteilen, Motorteilen, Getriebegehäusen, Ketten, Vergasern,
Druckgussteilen, Werkzeugen, Waffenteilen usw. Gehäuse, Schwingwanne, Korb und
Deckel aus Edelstahl Gehäuse tropfwassergeschützt nach Schutzart IP 32 Mit Heizung zur
Erhitzung der verwendeten Reinigungslösung Mit praktischer Zeitschaltuhr und Ablaufhahn
für die Reinigungslösung Lieferung erfolgt montiert und inklusive 0,5 l
Universalreinigungskonzentrat EM-080 von EMAG Au ssenma sse Gerät: L 555 x B 395 x
H 490 mm Innenma sse Wanne: L 500 x B 295 x H 300 mm Innenma sse Korb: L 435 x B
240 x H 140 mm Gewicht: 26,0 kg Wanneninhalt: 42,0 l Arbeitsfüllmenge: 35,0
l Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb Ultraschall-Eingangsleistung: max. 1500
W Heizungstemperatur: 30-90 -GradC Heizleistung: 1350 W Betriebsfrequenz: ca. 28
kHz Netzspannung: 50-60 Hz Netzanschluss: 220-240 V

EAN/GTIN: 4040513600164