

Artikelnummer: 76085

Kurzbeschreibung: Teleskoplader KT 2,5 175 kg, orange lackiert

Langbeschreibung: Teleskoplader Typ KT 2,5:
Der Teleskoplader "KT" vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers. Die stabile Stahlkonstruktion ist im Grundzustand 2200 mm lang. Der innenliegende, teleskopierbarer Teil ist 8-fach ausziehbar und jede Position ist mit Steckbolzen gesichert. Die Kettensicherung schützt gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Der Teleskoplader ist mit 2 Wirbellasthaken ausgestattet und besitzt 14 verschiedene Positionen, die jeweils über eine andere Traglast verfügen. Oberfläche: orange lackiert (RAL 2000) oder feuerverzinkt nach EN ISO



1461 Einfahrtaschen-Innenmaße: A 490, B 480, C 106 mm Gewicht: 175 oder 192 kg
Pos. 1: Abstand 710 mm, Traglast 2500 kg Pos. 2: Abstand 1000 mm, Traglast 2500 kg
Pos. 3: Abstand 1290 mm, Traglast 2500 kg Pos. 4: Abstand 1590 mm, Traglast 1800 kg
Pos. 5: Abstand 1870 mm, Traglast 1400 kg Pos. 6: Abstand 2055 mm, Traglast 1200 kg
Pos. 7: Abstand 2255 mm, Traglast 1050 kg Pos. 8: Abstand 2455 mm, Traglast 950 kg
Pos. 9: Abstand 2655 mm, Traglast 850 kg Pos. 10: Abstand 2855 mm, Traglast 770 kg
Pos. 11: Abstand 3055 mm, Traglast 700 kg Pos. 12: Abstand 3255 mm, Traglast 650 kg
Pos. 13: Abstand 3455 mm, Traglast 600 kg Pos. 14: Abstand 3655 mm, Traglast 560 kg

EAN/GTIN: 4052462012493