

ASSMANN VGA-Monitor-Anschlusskabel

AK-310103-018-S
EAN 4016032357032



VGA Monitor Anschlusskabel, HD15 St/St, 1.8m, 3Coax/7C, 2xFerrit, sw

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

- Unterstützt 1024 x 768 Pixel mit 60Hz
- AWG: 28
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz

- Haube: vergossen
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- Sortiment: VGA Kabel
- Länge: 1.8 m
- Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Display Data Channel: DDC2
- Verpackung: Polybag
- Adern Material: CU

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	40	9,00	46,00	34,00	25,00	39.100,00
Innen-VPE	10	2,25	37,00	30,00	10,00	11.100,00
Einzel-VPE	1	0,23	22,00	17,00	4,00	1.496,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,21	20,50	15,00	3,50	1.076,25

Weitere Anwendungsbilder:

