

## Termékinformációk

# 26 15 200 T

## Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (golyacsőr fogó)

DIN ISO 5745



- **Elastikus csúcsok:** Alaktartó csavarodás esetén is
- Rögzítőszeles fogó, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- Csavarodásálló, elastikus precíziós csúcsok
- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Lágú, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélelkel
- Vágóélel plusz induktív edzéssel, vágóélel keménység kb. 61 HRC
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

### Általános

Cikkszám	26 15 200 T
EAN	4003773079996
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal, integrált rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
Súly	204 g
Méretek	200 x 57 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

### Műszaki jellemzők

Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm
Leesés elleni biztosító	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

