

fetra

Oliedichte kiepwagen

hoogte x lengte x breedte 1099 x 1458 x 1105 mm, inhoud 0,8 m³, draagvermogen 800 kg, Robuuste constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, onderbouw wielen en vorkslotten

Artikelnummer: 118544



fetra
Transportgeräte



fetra oliedichte kipper

Voor middelzware belastingen

Oliedichte kiepwagen

- hoogte x lengte x breedte 1099 x 1458 x 1105 mm
- hoogte stortkant 843 mm
- inhoud 0,8 m³
- draagvermogen 800 kg
- gewicht 120 kg
- materiaaldikte 2 mm
- wiel Ø 200 mm
- Kantelfunctie handmatig via handgreep aan achterzijde
- met kantelbeveiliging
- oliedicht
- kraan met zeef
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met centraal remsysteem TOTALSTOP
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

baktype	Kiepbak	kraan	ja
inhoud	0,8 m ³	stapelbaar	nee
hoogte	1099 mm	nestbaar	nee
lengte	1458 mm	greep	duwbeugel
breedte	1105 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
draagvermogen	800 kg	oppervlak	m. poedercoating
hoogte stortkant	843 mm	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal	staal	plafond	nee
materiaal verwerking	gelast	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
eigenschap materiaal	oliedicht	banden	Massief rubber
materiaaldikte opvangbak	2 mm	wiel-ø	200 mm
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	wiellager	kogellager
kantelfunctie	handmatig	wieluitrusting	zwenkwielen met centraal remsysteem TOTALSTOP
kantelbeveiliging	ja	norm	EN 1757-3 (rem)
onderrijdbaar	ja	garantie	10 jaar
onderbouw	wielen en vorkslaffen	gewicht	120 kg

Gerelateerde Producten

225979



tweedelig klapdeksel, voor kiepbak 0,8 m³, in RAL5007 briljantblauw, met 2 greepprofielen

Dit past ook bij ...

215911



golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm

221143



beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

221309



waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

505133



tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm

