

Kunststof etagewagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 610 x 460 mm,
onderstel in zwart,
onderbouwelementen: 2 legborden,
1 kast

Artikelnummer: 138961



Kunststof etagewagen

met onderkast

Kunststof etagewagen


- draagvermogen 150 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 610 x 460 mm
- onderstel in zwart
- polyethyleenconstructie
- onderbouwelementen: 2 legborden, 1 kast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- zwenkwielen met rem
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

transporttoestel	transportwagen	etages aantal	2 stuks
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	150 kg	levering	gedemonteerd
lengte laadvlak	610 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem

breedte laadvlak	460 mm	materiaal	polyethyleen
wagen uitrusting	2 legborden, 1 kast	kleur	zwart
kast	1 stuks	gewicht	21 kg

Gerelateerde Producten

138963		laden voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 130 x 370 x 480 mm, van staal in zwart
--------	---	---

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm