

## Hymer multifunctionele reformladder SC 40

3 x 8 sporten met profiel, balklengte  
2,35 - 5,43 m, van aluminium

Artikelnummer: 157725



**HYMER**



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## Hymer Multifunctionele reformladder SC 40

### 3-delig

multifunctionele reformladder

- trap beide zijden
- 3 x 8 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als schuifladder 5,79 m / 4,09 m
- balklengte 2,35 - 5,43 m
- breedte 355 - 1005 mm
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging en starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
- dwarstraverse aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 15 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



## Technische details

stijgtechniek	multifunctionele ladder	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	multifunctionele reformladder	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	onderbouw	dwarstraverse
gebruik	beide zijden	ladder uitvoering	driedelig
lengte paal	2,35-5,43 m	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging en starre schoren tegen per ongeluk dichtklappen
werkhoogte als aanlegladder	5,79 m	veiligheidsbeugel	nee
werkhoogte als schuifladder	4,09 m	ladder voor op de trap	nee
sporten aantal	3 x 8	norm	DIN EN 131
type trede/sport	sporten met profiel	garantie	10 jaar
breedte	355-1005 mm	gewicht	15 kg

## Gerelateerde Producten

224581		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg
224582		antistatische band, voor ladder
224585		inhanghaak, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 25 kg
678796		inhangtrede, voor staande ladder met sporten, draagvermogen 150 kg