

bac gerbable

hauteur x longueur x largeur 220 x 800 x 600 mm, capacité 80 l, en polyéthylène en blanc nature, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 209014

Bacs gerbables

pour denrées alimentaires

bac gerbable



- hauteur x longueur x largeur 220 x 800 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 210 x 740 x 540 mm
- capacité 80 l
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polyéthylène en blanc nature
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- résistance à la température de -30 °C à +60 °C

Détails techniques

type de récipient	bac gerbable	emboîtable	non
norme européenne	oui	pliable	non
capacité	80 l	structure de cloison	plein
hauteur	220 mm	soubassement	plein
longueur	800 mm	couvercle	en accessoires (non compris)
largeur	600 mm	convient pour aliments	oui
hauteur intérieure	210 mm	considération comme matière dang	non
longueur intérieure	740 mm	résistance à la	-30 °C à +60 °C

		température
largeur intérieure	540 mm	dispositif de support poignées
matériau	polyéthylène	couleur blanc nature
recyclable	oui	Poids 3,5 kg
gerbable	oui	

Cela s'adapte aussi ...

202875		diabolo à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion