

## META breedvakstelling Multipal S

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 2310 x 800 mm, vaklast 1800 kg, 4 niveaus met stalen panelen, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en kravaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220987



Das Lagersystem



## META Breedvakstelling Multipal S

### Aanbouwstelling

breedvakstelling

- voor de opslag van extreem zware en volumineuze goederen
- geschikt voor grote goederen
- aanbouwveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2700 x 2310 x 800 mm

- veldlast 10100 kg
- vaklast 1800 kg
- vak breedte x diepte 2225 x 800 mm
- 4 niveaus met stalen panelen
- per 50 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- montage-instructie: insteekbare balken met borgpennen





## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingtype	breedvakstelling	gebruik	eezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	oppervlak traversen	m. poedercoating
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	2700 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	2310 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
diepte	800 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
vaklast	1800 kg	certificering	RAL-keurmerk
vakbreedte	2225 mm	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
vakdiepte	800 mm	montage-instructie	insteekbare balken met borgpennen
veldlast	10100 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	stalen panelen	gewicht	161,7528 kg

## Gerelateerde Producten

221059		legbord met stalen panelen voor breedvakstelling, breedte x diepte 2225 x 800 mm, voor een vaklast van 1856 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
227951		doorschuifbeveiliging, voor palletstelling, breedte 2225 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
227963		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 1100 x 2225 mm, voor traversen lengte 2225 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
227965		gaasachterwand voor palletstelling, hoogte x breedte 500 x 2225 mm, voor traversen lengte 2225 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, roosterwand
691499		aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven

### Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit