

VARIOfit **chariot avec barre de** **poussée**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1260 x 800 mm, plateforme en bois, rehausse poignée, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 221818



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot avec barre de poussée

transport ergonomique et sécurisé

chariot avec barre de poussée

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1260 x 800 mm
- hauteur de charge 295 mm
- plateforme en bois
- rehausse poignée
- châssis en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- roues avec bandage caoutchouc plein
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
charge	500 kg	pneumatique	caoutchouc plein
hauteur de charge	295 mm	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	1260 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	800 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	hauteur	1015 mm
rehausses	poignée	couleur	bleu gentiane // RAL5010
emboîtable	non	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	37 kg
matériau de finition	soudé		

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg