

## élément de rehausse pour établi

hauteur x largeur x profondeur 1380 x 1000 x 350 mm, force 100 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 paire de potences, 2 rails de guidage, 1 chariot à mousquetons, 1 lampe



Numéro d'article: 230989



### élément de rehausse pour établi






- hauteur x largeur x profondeur 1380 x 1000 x 350 mm
- force 100 kg
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- équipement : 1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 paire de potences, 2 rails de guidage, 1 chariot à mousquetons, 1 lampe
- panneau hauteur x largeur 650 x 915 mm
- écartement des trous 38 mm, dimensions des trous 10x10 mm
- corbeille à courrier largeur x profondeur 1000 x 300 mm

- rail longueur 915 mm
- potence hauteur x profondeur 300 x 550 mm
- lampe avec interrupteur marche/arrêt, câble avec fiche
- 5 années de garantie
- Produit livré démonté/partiellement monté
- instruction de montage : kit de fixation sous le plan de travail, les montants modulaires sont vissés à l'aide de coulisseaux (pas de vissage sur le plan de travail)

## Détails techniques

type de meuble	table	taille de trou	10x10 mm
type de table	accessoires	surface de plaque	a. revêt. mélaminé
pour type de table	établi	largeur de la corbeille à courri	1000 mm
hauteur	1380 mm	profondeur des tablettes	300 mm
largeur	1000 mm	longueur du rail	915 mm
profondeur	350 mm	hauteur de la potence	300 mm
charge	100 kg	profondeur de la potence	550 mm
matériau	acier	largeur de la lampe	590 mm
surface	finition peinture époxy	équipement lampe	interrupteur marche/arrêt, câble avec fiche
couleur	gris clair // RAL7035	instruction de montage	kit de fixation sous le plan de travail, les montants modulaires sont vissés à l'aide de coulisseaux (pas de vissage sur le plan
équipement montage	1 kit de fixation avec 2 montants modulaires, 1 plaque perforée, 1 tablette supérieure, 1 rail de maintien pour bacs à bec, 1 pa	livraison	démonté/partiellement monté
Hauteur du panneau	650 mm	garantie	5 années
largeur de plaque	915 mm	Poids	10 kg
écartement des trous	38 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

149865		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 100 x 100 mm, en polypropylène en rouge
184411		tapis antifatigue, marchandise au mètre, hauteur x largeur 12 x 600 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface martelée en noir, résistant résist. à l'usure
195726		étau parallèle, largeur du mors 140 mm, Ouverture de serrage 180 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
225020		bloc à tiroirs, hauteur x largeur x profondeur 525 x 300 x 135 mm, 10 tiroir(s), tiroirs en blanc translucide
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir

