

ZARGES multifunctionele telescoopladder Variotec V

4 x 5 sporten met antislipprofiel,
balklengte 5,29 m, van aluminium,
natuur

Artikelnummer: 231496



ZARGES Multifunctionele telescoopladder Variotec V combineerbare staande en schuifladder

multifunctionele telescoopladder







- trap beide zijden
- 4 x 5 sporten met antislipprofiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder / als ladder tot ca. 6,05 m / 3,9 m
- balklengte 5,29 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- per 280 mm in hoogte verstelbaar en voor op de trap
- veilig in gebruik door uitklapbare telescoopgiek
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- Ingeklapt hoogte x breedte x diepte 1580 x 710 x 210 mm
- van aluminium, natuur
- belastbaar tot 150 kg

- gewicht 15,5 kg
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 131-4

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
laddertype	multifunctionele telescoopladder	sport-/dwarsverbinding	afgekant
materiaal	aluminium	oppervlak steel	natuur
gebruik	beide zijden	onderbouw	antislip laddervoeten
lengte balk	5,29 m	belastbaar tot	150 kg
werkhoogte als aanlegladder	6,05 m	ladder uitvoering	vierdelig
werkhoogte als ladder	3,9 m	ladder functie	per 280 mm in hoogte verstelbaar en voor op de trap
sporten aantal	4 x 5	veiligheidsuitrusting ladder	uitklapbare telescoopgiek
type trede/sport	sporten met antislipprofiel	spreidbeveiliging	nee
diepte sport	30 mm	veiligheidsbeugel	nee
in-/uitklaphoogte	1580 mm	ladder voor op de trap	ja
in-/uitklapbreedte	710 mm	norm	DIN EN 131-4
in-/uitklapdiepte	210 mm	gewicht	15,5 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit