

Bedrunka + Hirth werkbank

hoogte x breedte x diepte 860 x 2000 x 750 mm, tafelblad van massief beukenhout, geolied, draagvermogen 100 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating



bedrunka+hirth

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Artikelnummer: 504340



Bedrunka + Hirth Werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 860 x 2000 x 750 mm
- tafelblad van massief beukenhout, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 100 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 2 laden, 1/2 legbord
- links 1 lade
- midden 1/2 legbord
- rechts 1 lade
- laden hoogte 2x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 450 x 600 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 100 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met uittrekblokkade




- met greeplijst
- met beletteringsstrook
- afsluitbaar met cilinderslot
- constructie van staal
- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 3 jaar garantie


Technische details










meubeltype	tafel	nuttige diepte lade	600 mm
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	100 kg
uitvoering frame	4 voeten	uittrekbare lade	100 %
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekrail lade	kogelgelagerde wielgeleiding
hoogte	860 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
breedte	2000 mm	greep	greeplijst
diepte	750 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
dikte plaat	40 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
draagvermogen	100 kg	oppervlak plaat	geolied
in hoogte verstelbaar	nee	kleur plaat	beuken
elektrisch geleidend	nee	materiaal onderstel	staal
werkbank uitrusting	2 laden, 1/2 legbord	oppervlak onderstel	m. poedercoating
onderbouwelementen links	1 lade	oppervlak front	m. poedercoating
onderbouwelementen midden	1/2 legbord	sluitsysteem	cilinderslot
onderbouwelementen rechts	1 lade	legborden	1 stuks
laden aantal	2 stuks	verrijdbaar	nee
laden aantal x hoogte	2x150 mm	garantie	3 jaar
fronthoogte 150 mm	2 stuks	gewicht	108 kg
nuttige breedte lade	450 mm		

Gerelateerde Producten

504381		lade-indelingsset voor werkbank, 6 lengteverdelers + 2 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 150 mm
504383		lade-indelingsset voor werkbank, 9 lengteverdelers + 3 scheidingsplaten, passend voor laden breedte x diepte 450 x 600 mm, fronthoogte 150 mm
504394		geribbelde rubberen mat voor lade, breedte x diepte 450 x 600 mm

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
--------	---	---

218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs