

Lacont kast voor gevaarlijke stoffen

geschikt voor aquatoxisch onkruidbestrijdingsmiddel, hoogte x breedte x diepte 1950 x 500 x 500 mm, openslaande deur met perforaties, 3 niveau(s) met opvanglegborden, onder 1 niveau met bodemopvangbak, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL6011 resedagroen, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL6011 resedagroen

Artikelnummer: 505286



Lacont Milieukast met natuurlijk geforceerde ventilatie

kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxisch onkruidbestrijdingsmiddel
- voor opslag in de werkruimte
- niet beschermd tegen brand
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 500 x 500 mm
- constructie van staal
- openslaande deur met perforaties
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- deuren met hoge stabiliteit door versterkte vakken
- 3 niveau(s) met opvanglegborden, onder 1 niveau met bodemopvangbak
- draagvermogen per niveau 50 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 20 l
- opvangvolume bodemopvangbak 30 l
- onderbouw sokkel
- bodemopvangbak met Ü-teken conform StawaR



- ventilatie met natuurlijke geforceerde ventilatie door ventilatierooster
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL6011 resedagroen
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL6011 resedagroen
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating
- voldoet aan de eisen conform WHG §19
- voldoet aan de eisen van de Duitse verordening voor gevaarlijke stoffen §24, lid 1

Technische details

meubeltype	kast	opvangvolume vloeropvangbak	30 l
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	ventilatie kast	natuurlijke geforceerde ventilatie
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	type deur	openslaande deur met ventilatie
opslagplaats	in de werkruimte	afsluitbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxisch onkruidbestrijdingsmiddel	sluitsysteem	cilinderslot
brandveiligheid	niet beschermd tegen brand	materiaal	staal
hoogte	1950 mm	kleur romp	resedagroen // RAL6011
breedte	500 mm	kleur voorkant	resedagroen // RAL6011
diepte	500 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
kast uitrusting	legborden, vloeropvangbak	oppervlak front	m. poedercoating
legborden / schappen aantal	3 stuks	oppervlak legbord	m. poedercoating
legbord-/niveautype	opvanglegborden	onderbouw	sokkel
legbord-/niveautype (onderste ni	1 niveau met bodemopvangbak	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met Ü- teken conform StawaR
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
opvangvolume opvangbak	20 l	certificering gefstoffv	voldoet aan de eisen van de Duitse verordening voor gevaarlijke stoffen §24, lid 1
draagvermogen legbord	50 kg	certificering whg	voldoet aan de eisen conform WHG §19
vloeropvangbak	ja	gewicht	48 kg

Gerelateerde Producten

505291		opvanglegborden voor kast voor gevaarlijke stoffen, voor kast breedte x diepte 500 x 500 mm, voor een vaklast van 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL6011 resedagroen
505295		PE-element voor opvanglegborden, voor kast voor gevaarlijke stoffen, voor kast breedte x diepte 500 x 500 mm
505300		PE-element voor bodemopvangbak, voor kast voor gevaarlijke stoffen, voor kast breedte x diepte 500 x 500 mm

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
221369		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, gekleurd, met UV-filter, uitrusting: zachte hangeruiteinden
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage