

fetra steekwagen voor kratten

draagvermogen 300 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 250 x 250 mm, aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw

Artikelnummer: 532075



fetra
Transportgeräte



fetra Steekwagen voor kratten

Met grote, inklapbare staalbuizen steekplaat



steekwagen voor kratten

- draagvermogen 300 kg
- steekplaat breedte x diepte 250 x 250 mm
- hoogte x breedte 1300 x 580 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- aanvullende, extra lange steekplaat van stalen buizen in-/uitklapbaar
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	steekwagen voor kratten	banden	massief rubber
draagvermogen	300 kg	wiellager	rollager
breedte schep	250-320 mm	wiel-Ø	260 mm
diepte schep	250-500 mm	materiaal velg	kunststof
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	hoogte	1300 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	580 mm
oppervlak	m. poedercoating	garantie	10 jaar
kleur	brijantblauw // RAL5007	levering	gedemonteerd
in-/uitklapbaar	ja	gewicht	19 kg
klapfunctie	steekplaat		

Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm