

Bedrunka + Hirth Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 859 x 1250 x 750 mm, tafelblad van multiplex, geolied, draagvermogen 500 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 1 legbord, onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 zwenkwielen



bedrunka+hirth



Artikelnummer: 972556

Bedrunka + Hirth Werkplaatswagen





Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 859 x 1250 x 750 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 500 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 1 kast, 1 legbord
- links 1 kast
- rechts 1 legbord
- constructie van staal
- onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- met duwgreep
- onderbouw 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- GS- en TÜV-getest

Technische details

meubeltype	tafel	kleur plaat	beuken
type tafel	werkbank	materiaal onderstel	staal
vorm onderstel	4-voetonderstel	oppervlak onderstel	gelakt
hoogte	859 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1250 mm	oppervlak front	gelakt
diepte	750 mm	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
dikte plaat	40 mm	legborden aantal	1 stuks
draagvermogen	500 kg	deuren aantal	1 stuks
in hoogte verstelbaar	nee	verrijdbaar	ja
elektrisch geleidend	nee	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
werkbank uitrusting	1 kast, 1 legbord	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
onderbouwelementen links	1 kast	diameter wiel	125 mm
onderbouwelementen rechts	1 legbord	certificering	GS // TÜV
materiaal plaat	multiplex	gewicht	71 kg
oppervlak plaat	geolied		

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig