



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

FS-1325MFP

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEM
FÜR FORMATE BIS DIN A4

MULTIFUNKTION FÜR KLEINE UND MITTLERE ARBEITSGRUPPEN.



Das netzwerkfähige SW-Multifunktionssystem FS-1325MFP ist ideal für Kleinunternehmen und kleine bis mittlere Arbeitsgruppen mit hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit und Sparsamkeit. Neben der 4-in-1-Funktionalität mit Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen besticht der FS-1325MFP besonders durch extrem geringe Verbrauchskosten – dank automatischem Duplexdruck und ressourcenschonender ECOSYS Technologie. Zur Ausstattung des Systems gehört auch ein automatischer Originaleinzug mit einem Fassungsvermögen von bis zu 40 Blatt.

- > Geringste Druckkosten seiner Klasse
- > Bis zu 25 Seiten pro Minute (Drucken/Kopieren)
- > Automatischer Originaleinzug
- > 250-Blatt-Kassette und Einzelblattzufuhr
- > Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrücke
- > USB- und Netzwerkschnittstelle
- > 3 Jahre Garantie mit Abholservice*
- > Klimaneutraler KYOCERA Toner*

* Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH und KYOCERA Document Solutions Austria GmbH.



Die einzigartige ECOSYS Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als

bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-Multifunktionsystemen können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im System verbleiben und weiter genutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schont dadurch Portemonnaie und Umwelt.

ALLGEMEIN

Technologie: KYOCERA ECOSYS, Laser

Druck- und Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 25 Seiten A4 pro Minute

Druck- u. Kopierervolumen: Max. 2000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 15 000 Seiten A4 pro Monat.¹

Aufwärmzeit: Ca. 28 Sekunden (nach dem Einschalten)

CPU: ARM 390 MHz

Speicher: 64 MB RAM

Abmessungen (H x B x T): 362 mm x 390 mm x 361 mm

Gewicht: Ca. 10,1 kg (betriebsbereit)

Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Betrieb 345 W, Bereit 8 W, Ruhemodus 4 W

Geräuschemission² (nach ISO 7779/ISO 9296):

Bereit 29, Betrieb 50, Leiser Druck 49 dB(A)_{L_{PA}}

Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE

Die Produktion des Systems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Automatischer Originaleinzug:

Max. 40 Blatt, 50–120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²), Formate 140 mm x 210 mm–216 mm x 356 mm

Papierzufuhr:

Papierkassette: Max. 250 Blatt; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm bis 216 mm x 356 mm)

Universalzufuhr: 1 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm bis 216 mm x 356 mm)

Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, Letter, Legal

Papierablage: Max. 100 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1200 dpi Druckqualität (1800 x 600 dpi)

1. Seite nach: Ca. 7,5 Sekunden

Standard-Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100BaseTX)

Controller-Sprache: Host-basiert

Betriebssysteme:

alle aktuellen Windows-Betriebssysteme

Druckfunktionen: Leiser Druck, Tonersparmodus, Druckbox, WSD-Print

KOPIERFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi

1. Kopie nach: 13 Sekunden

Vorlagenformat: Max. 216 x 356 mm

Kopierenvorwahl: 1–99 Kopien/Sätze

Zoombereich: 25–400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren: 4 Verkleinerungen, 4 Vergrößerungen

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Programmfunktion, Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:

Max. 18 Seiten A4 pro Minute in SW (300 dpi)

Max. 6 Seiten A4 pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Max. Scanformat: 216 x 356 mm

Betriebssysteme: Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2

Funktionen: Über USB-Schnittstelle: Scan-to-PC, TWAIN (USB), WIA Scan, Farbscan, Programmauswahl

Dateityp: JPG, TIFF, PDF, PNG, BMP

FAXFUNKTION

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 Kbit/s

Auflösung: Normal, Fein, Superfein

Max. Faxformat: 216 x 356 mm

Kompressionsmethode: MMR, MR, MH

Speicherempfang: 150 Blatt (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität: Speicherempfang, 3 Zielwahltasten, internes Adressbuch, PC-Fax (nur Senden)

VERBRAUCHSMATERIAL


TK-1125: Toner für 2100 Seiten³ – Kapazität des mitgelieferten Toners: 1000 Seiten³

GARANTIE

3 Jahre Garantie auf den Drucker mit Abholservice (Gilt für Deutschland. 2 Jahre „Bring in“ für Österreich und für die Schweiz)¹



IHR KYOCERA PARTNER



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str. 12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

KYOCERA Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt.

¹ Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. ² Surface sound pressure level.

³ Gemäß ISO/IEC 19752