



Produkte

A3 Multifunktions-Geräte
A4 Multifunktions-Geräte
Drucker
Datenbrille
Faxgeräte
Scanner
P-touch
Etikettendrucker
Stamp Creator
Andere Produkte
Web- und Videokonferenzen
Lösungen

Ältere Modelle
[Anzeigen](#)

Garantie Registrierung
[Reg. Sie Ihr Gerät](#)



P-touch E550WVP - Professionelles Beschriftungsgerät für die Industrie mit USB- und WLAN-Schnittstelle



- Für 3,5 bis 24 mm breite TZe-Schriftbänder
- Für 5,8 bis 23,6 mm breite HSe-Schrumpfschläuche
- Bis zu 30 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
- USB-Schnittstelle (Windows, Mac)
- WLAN-Schnittstelle
- Automatische Schneideeinheit
- Ansteuerung über Smartphone/Tablets

Spezifikationen

Technische Daten

Druckauflösung:	180 x 180 dpi 180 x 360 dpi (über PC-Software)
Druckgeschwindigkeit:	Max. 30 mm/Sekunde (mit Netzadapter)
Maximale Druckhöhe:	18 mm
Arbeitsspeicher:	1.500 Zeichen
Druckverfahren:	Thermotransfer
Darstellbare Zeichen/Symbole:	591/384
Schriftbandbreiten:	3,5/6/9/12/18/24 mm (TZe) 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm (HSe)

Funktionen

Schriftart:	14
Schriftgrößen:	Auto, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 42, 48 Punkte
Fortlaufende Nummerierung:	1-50 (einfach, gleichzeitig, erweitert)
Schriftstile:	10
Mehrfachdruck:	1-99
Vertikaldruck:	Ja

Fähnchendruck:	Ja
Einstellbare Etikettenlänge:	25-999 mm 4,5-999 mm (über PC-Software)
Umlaufdruck:	Ja (einfach, wiederholt)
Port- und Panel-Druck:	Ja
Anzahl Rahmen:	7
Druckvorschau:	Ja (Text, Etikettenlänge, Layout)
Spiegelschrift:	Ja (über PC-Software)
Mehrzeiliger Ausdruck:	Bis zu 7 Zeilen (24 mm Band)
Horizontale Textausrichtung:	Links, Zentriert, Rechts, Blocksatz
Barcode-Arten:	CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128 (weitere über Editor-Software)

Gerät

LC-Display:	3 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
Zeicheneingabe über:	QWERTZ-Tastatur
Anzahl der Tasten:	70
Abschneidevorrichtung:	Automatisch (Voll- und Halbschnitt)
Abmessungen (BxTxH):	126 x 250 x 94 mm
Gewicht:	1,05 kg

Allgemein

Stromversorgung Batterien:	6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht im Lieferumfang enthalten), Lithium-Ionen Akku BA-E001
Schnittstellen:	USB (Windows, Mac) WLAN (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct)
Stromversorgung Netzadapter:	AD-E001
Schriftbänder:	TZe, HSe
Stromabschaltung:	Ja

Lieferumfang

Lieferumfang:	P-touch E550WVP, extra-stark klebendes Schriftband (24 mm x 8 m, schwarz auf gelb), Flexi-Tape (12 mm x 8 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, Lithium-Ionen Akku, USB-Kabel, CD-ROM, Hartschalenkoffer, Trageschleufe
----------------------	--

Merkmale

Komfortabler Lieferumfang




Das P-touch E550VP wird inklusive Hartschalenkoffer, Lithium-Ionen-Akku, Netzadapter und zwei Schriftbandkassetten ausgeliefert. So können Sie direkt vor Ort mit dem Beschriften loslegen.

WLAN-Schnittstelle



Besonderes Highlight ist die integrierte WLAN-Schnittstelle, womit das Gerät sich auch über Smartphone/Tablet problemlos ansteuern lässt. Zur Etikettenerstellung stehen die kostenlosen Brother Apps „iPrint&Label“ und „Mobile Cable Label Tool“ zur Verfügung. Außerdem können mit der App „Mobile Transfer Express“ am PC erstellten Vorlagen über Ihr Smartphone/Tablet auf den P-touch übertragen werden.

Beschriftung von Anschlüssen und Kabeln



Dank spezieller Tasten können elektrische Anschlüsse, Verteilerkästen, Steckfelder oder Klemmblöcke für den Telekommunikationsbereich oder das Elektrohandwerk beschriftet werden. Außerdem können klar lesbare Fähnchen- oder Umlaufetiketten schnell und einfach ausgedruckt werden.

PC-Druck



Mit der P-touch Editor Software können über Windows und Mac Etikettenlayouts einfach am PC erstellt und mit dem PT-E550WVP ausgedruckt werden. Mit dem Assistent zur Kabelbeschriftung können Etiketten für spezielle industrielle Anwendungen angefertigt werden. Zudem können Verknüpfungen zu Datenbanken gesetzt werden, um hinterlegte Daten im Seriendruck auszudrucken.

Große Schriftbandvielfalt



TZe-Bandbreiten von 3,5 bis 24 mm sowie Schrumpfschläuche in den Breiten 5,8 bis 23,6 mm geben Ihnen die Sicherheit, stets genau das richtige Schriftband für Ihre Bedürfnisse zu finden. Der bis zu 7-zeilige Ausdruck lässt genug Platz für alle Informationen, die Sie auf dem Etikett unterbringen möchten. Dank einer Vielzahl von Spezialschriftbändern ist für nahezu jede Anwendung die optimale Lösung parat.

Dauerhafte Etiketten



Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank des patentierten Hinter-Band-Drucks besonders lange haltbar. Tests haben gezeigt, dass sie Abrieb, den meisten Chemikalien, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird im Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Geschützt von zwei Schichten aus PET (Polyester) ist die Beschriftung wisch-, kratz- und wetterfest.

Verbrauchsmaterial

TZe-31M3	TZe-Multipack	42,99 €
TZe-32M3	TZe-Multipack	31,99 €
TZe-CL3	Druckkopf-Reinigungskassette 12 mm	15,99 €
TZe-CL4	Druckkopf-Reinigungskassette 18 mm	18,99 €

Zubehör

Lithium-Ionen Akku BA-E001	Lithium-Ionen Akku BA-E001 <i>Lithium-Ionen Akku für P-touch H300/LI</i>	26,99 €
Netzadapter AD-E001	Netzadapter AD-E001 <i>Netzadapter für P-touch H300/LI</i>	21,99 €