

UNILUX

Lampe LED de bureau à faible consommation SENSATION

- source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F
 - la lampe contient des LED intégrées
 - les LED ne peuvent pas être changées
 - puissance : 4,3 W
 - consommation d'énergie pondérée : 9 kWh / 1000 h
 - flux lumineux : 420 lumens
 - température de couleur : 3000-3400 Kelvin (blanc chaud)
 - indice de rendu de couleur (Ra) : 80
 - durée de vie : 40.000 heures
 - fiche Euro
- LED équipées de lentilles pour une meilleure répartition asymétrique de la lumière
 - interrupteur tactile / variateur sur la tête
 - avec détecteur de mouvement : s'éteint après 15 min, quand aucun mouvement n'est détecté
 - socle : 143 x 175 mm
 - tête de lampe : 660 x 170 mm
 - longueur du câble d'alimentation : 2 m


Exemples d'utilisation:

- pour les bureaux et pièces d'habitation
- pour les tables de travail et autres postes de travail



Lampe de bureau à LED basse consommation "SENSATION"

Vue latérale



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau à LED basse consommation SENSATION	socle	noir	4,3 watts	3.000 - 3.400 K	230 V / 12 V	F	100340449	64000093