



#### RE017-LF

- DIL-Labcard
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Hot air leveling (HAL-Leadfree)
- Solder stop mask
- 37 x 38 soldering pads 2.00 x 2.00 mm
- Hole spacing 2.54 x 2.54 mm
- Hole diameter 1.00 mm
- Size 100.97 x 99.06 mm




#### RE017-LF

- Laborkarte
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Einseitig 35 µm Cu
- Oberfläche HAL bleifrei
- Lötstopplack
- 37 x 38 Lötinseln 2,30 x 2,30 mm
- Raster 2,54 mm
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 99,40 x 100,30 mm



#### RE017-LF

- Carte d'expérimentation DIL
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Étamée à chaud (HAL-sans plomb)
- Masque de soudure
- 37 x 38 îlots de brasage 2.00 x 2.00 mm
- Pas 2.54 x 2.54 mm
- Perforation 1.00 mm
- Dimensions 100.97 x 99.06 mm



#### RE017-LF

- Tarjeta experimental
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Superficie HAL-leadfree
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- 37 x 38 nodos de soldadura 2,30 x 2,30 mm
- Trama de agujeros 2,54 mm
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Tamaño 99,40 x 100,30 mm