

Rollcart Griffroller



Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm, Ladehöhe 150 mm, Plattform offen aus Stahl, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder



Artikelnummer: 158216

Rollcart Griffroller

Traglast 200 kg

Griffroller

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 670 x 370 mm
- Ladehöhe 150 mm
- Höhe x Länge x Breite 950 x 970 x 600 mm
- Plattform offen aus Stahl
- Plattform mit Winkelrahmen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Räder
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material	Stahl
Rollertyp	Griffroller	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	200 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Euronorm	nein	Bereifung	TPE
Ladehöhe	150 mm	Höhe	950 mm
Ladeflächenlänge	670 mm	Länge	970 mm

Ladeflächenbreite	370 mm	Breite	600 mm
Plattform Konstruktion	offen	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Plattform	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Plattform Ausstattung	Winkelrahmen	Gewicht	14 kg
Etagen Anzahl	1 Stück		