

Cemo Abfüllregal

für 6 x 60-Liter-Fass, Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1320 x 630 mm, 3 Ebene(n) mit Gitterboden und Fassauflagen, Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, mit GFK-Auffangwanne



Artikelnummer: 201375

Cemo Abfüllregal mit Auffangwanne

Abfüllregal

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 6 x 60-Liter-Fass
- Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1320 x 630 mm
- 3 Ebene(n) mit Gitterboden und Fassauflagen
- Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- mit GFK-Auffangwanne
- Auffangvolumen 150 l
- Auffangwanne Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm



Gefahrstoff-Lagertyp	Regal	Breite Wanne	1200 mm
Regaltyp	Abfüllregal	Tiefe Wanne	800 mm
Auffangwannentyp	GFK-Auffangwanne	Auffangvolumen	150 l
Lagerort	unter Dach	Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe	Böden- / Ebenentyp	Gitterboden und Fassauflagen
Kapazität	6 x 60-Liter-Fass	Material Ständer	Stahl
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	2000 mm	Auffangvolumen Bodenwanne	150 l
Breite	1320 mm	Fassaufgabe	ja
Tiefe	630 mm	unterfahrbar	nein
Höhe Wanne	165 mm	Gewicht	82 kg

Zubehör

201383		Gitterrostboden für Gefahrstoffregal, Breite 1320 mm
201384		Winkelaufgabe für Abfüllregal
201388		Kannenträger für Abfüllregal
201389	.	Randleiste für Abfüllregal
201426	.	Kugelauslaufhahn, Gewinde 1/2"
201428	.	Kugelauslaufhahn, Gewinde 3/4"

Dazu passt auch ...

147751		PE-Flach-Bodenwanne, für 4 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 300 l, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1660 x 1260 mm, mit PE-Palette
200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
525760		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm