

Kastenroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 607 x 407 mm, Ladehöhe 146 mm, Plattform offen, Gestell in rot, 4 Lenkrollen, Mit Gummi-Bereifung

Set(s) 4 Stück

Artikelnummer: 224800



Kastenroller

für Euronorm-Behälter

Kastenroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 607 x 407 mm
- Ladehöhe 146 mm
- Höhe x Länge x Breite 170 x 615 x 415 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform offen
- Mit Rand
- Gestell in rot
- Kunststoffkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Gummi-Bereifung
- Naben mit Kugellager

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Rollertyp	Kastenroller	Bereifung	Gummi
Traglast	250 kg	Material Gehäuse	Stahl
Euronorm	ja	Radlager	Kugellager

Ladehöhe	146 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Ladeflächenlänge	607 mm	Höhe	170 mm
Ladeflächenbreite	407 mm	Länge	615 mm
Plattform	offen	Breite	415 mm
Rahmen	Mit Rand	Farbe	rot
Material	Kunststoff	Gewicht	12,8 kg
Lenkstange	nein		