

Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1250 x 300 mm, 50 Kästen aus Polypropylen in blau, Fachlast 125 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 7 Ebenen mit Gitterboden und 50 Kästen, Nutzung einseitig, Ständer mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in blau, Ebenen mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in grau



Artikelnummer: 225803



Lagerregal mit Sichtlagerkästen für die übersichtliche Lagerung öliger Kleinteile

Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1250 x 300 mm
- 50 Kästen aus Polypropylen in blau
- 50 x H x B x T 70/105 x 180 x 280 mm, Inhalt je 4,3 l
- Fachlast 125 kg
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 7 Ebenen mit Gitterboden und 50 Kästen
- Kästen faltbar und beständig gegen Wasser, Schmiermittel und Chemikalien
- Im Raster von 40 mm verstellbar
- Nutzung einseitig



- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in blau
- Ebenen mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in grau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	125 kg
Regaltyp	Regal mit Kästen	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Gitterboden
Material	Stahl	Höhenverstellraster Ebene	40 mm
Höhe	2000 mm	Oberfläche Boden	epoxylackiert
Breite	1250 mm	Oberfläche Ständer	epoxylackiert
Tiefe	300 mm	Farbe Boden	grau
Regal Ausstattung	Böden, Sichtlagerkästen	Farbe Ständer	blau
Kästen Anzahl	50 Stück	Farbe Kästen	blau
Material Kasten	Polypropylen	Farbe Ausführung	blau/grau
Inhalt Kasten	4,3 l	Anlieferung	zerlegt
Kasten Ausführung	faltbar, ölbeständig	Gewicht	38 kg
Stärke Kasten	3 mm		