



HF-SELECTALUME II TL-D

HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

Algemene informatie		Connectortype uitgangsaansluitingen	
Aantal lampen	2 stuk/eenheid	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Line Frequency	50 to 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	T-behuizing maximaal (max.)	75 °C
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Duur aanloopstroom	0,35 ms	Behuizing	L 280x30x28
Aanloopstroom (max.)	28 A	Goedkeuring en toepassing	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12	Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
Bedrading		Energierendement-index	A2 BAT
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector	Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick

HF-SELECTALUME II TL-D

certificaat PSB-certificering TISI-
markering SIRM-goedkeuring CB-
certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-
certificaat

Productgegevens

Full EOC	872790089746300
Productnaam voor bestelling	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	89746300

Lokale code	HFS258TLD
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913713032566
Volledige productnaam	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8727900897463

Maatschets

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

