

ALLNET Antenne 2,4 GHz 8dBi Omni outdoor N-Type-Female "ANT-24-1T1R-OMNI-8dbi"

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



EAN CODE

Highlights:

- WLAN Antenne extern starr
- N Buchse "Female"
- Frequenzbereich: 2,4 ~ 2,5 GHz
- Antennengewinn: 8 dBi
- VSWR: 2.0 max.
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °
- Gehäusematerial: GFK, UV geschützt
- Länge: 510 mm
- Ø: 79,5 mm
- Max. Windgeschwindigkeit: 216 km/h
- Schutzklasse: IP65
- Mit Wandhalter 90°
 - Antennenabstand zur Wand: 55 mm
 - Wandmontagegrundfläche: 80 x 60 mm
 - 4 Loch Befestigung Dübel
- Mit Mastmontagesatz Edelstahl für Rohre bis 55 mm Ø

Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit N Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.

Packungsinhalt



Art.-Nr.: 211855
Herst.-Nr.: ANT-24-1T1R-OMNI-8dbi

- WLAN Antenne
- Mastbefestigungssatz Edelstahl

Zubehör

Art.-Nr.	Name
90403	ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 N-Type(m) <> N-Type(m) 150 cm
90404	ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 N-Type(m) <> N-Type(m) 300 cm
90405	ALLNET Antennen-Kabel LMR-195 N-Type(m) <> N-Type(m) 500 cm