

Produktdatenblatt

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten:</b>		Beko			
<b>Anschrift des Lieferanten ( b ):</b>		Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania			
<b>Modellkennung:</b>		RCNA366K40XBN			
<b>Art des Kühlgeräts:</b>		Kühlschrank mit Gefrierfach			
Geräuscharmes Gerät:		NEIN	Bauart:		Freistehendes Gerät
Weinlagerschrank:		NEIN	Anderes Kühlgerät:		NEIN
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1852	Gesamtrauminhalt (in dm3 Breite x oder l)		324
	Breite	595			
	Tiefe	670			
EEI		99	Energieeffizienzklasse		E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		38	Luftschallemissionsklasse		C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		248,93	Klimaklasse:		SN-T
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		43
Winterschaltung		NEIN			
<b>Fachparameter:</b>					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm3 oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M)
Speisekammerfach	NEIN	-	-	-	-
Weinlagerfach	NEIN	-	-	-	-
Kellerfach	NEIN	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	JA	215,0	4,0	-	A
Kaltlagerfach	NEIN	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	NEIN	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	NEIN	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	NEIN	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	NEIN	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	JA	109,0	-18,0	5,00	A
Zwei-SterneAbteil	NEIN	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion		NEIN			
<b>Lichtquellenparameter ( a ) ( b ):</b>					
Art der Lichtquelle		LED			
Energieeffizienzklasse		G			
<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie ( b ):</b>					
<b>Weitere Angaben:</b>					
Webink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission ( 1 ) ( b ) zu finden sind:					
<a href="http://support.arctic.ro">http://support.arctic.ro</a>					
( a ) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission ( 2 ). ( b ) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. ( c ) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.					