


# Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Edelstahl

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

#### Ausführung:


Edelstahl A2-70, blank.

Edelstahl A4-70, blank.

#### Auf Anfrage:

Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.

## Zeichnungen



## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Stahlschlüssel	D	E	H	SW
K1145.103	Edelstahl	70	A2	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.104	Edelstahl	70	A2	M4	7,66	3,2	7
K1145.105	Edelstahl	70	A2	M5	8,79	4	8
K1145.106	Edelstahl	70	A2	M6	11,05	5	10
K1145.108	Edelstahl	70	A2	M8	14,38	6,5	13
K1145.110	Edelstahl	70	A2	M10	18,9	8	17
K1145.112	Edelstahl	70	A2	M12	21,1	10	19

# Sechskantmuttern DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032, Edelstahl

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Material Grundkörper	Festigkeitsklasse	Stahlschlüssel	D	E	H	SW
K1145.116	Edelstahl	70	A2	M16	26,76	13	24
K1145.120	Edelstahl	70	A2	M20	32,95	16	30
K1145.130	Edelstahl	70	A2	M30	50,9	24	46
K1145.136	Edelstahl	70	A2	M36	60,8	29	55
K1145.114	Edelstahl	70	A2	M14	23,9	11	22
K1145.122	Edelstahl	70	A2	M22	35	18	32
K1145.124	Edelstahl	70	A2	M24	39,6	19	36
K1145.127	Edelstahl	70	A2	M27	45,2	22	41
K1145.133	Edelstahl	70	A2	M33	55,4	26	50
K1145.603	Edelstahl	70	A4	M3	6,01	2,4	5,5
K1145.604	Edelstahl	70	A4	M4	7,66	3,2	7
K1145.605	Edelstahl	70	A4	M5	8,79	4	8
K1145.606	Edelstahl	70	A4	M6	11,05	5	10
K1145.608	Edelstahl	70	A4	M8	14,38	6,5	13
K1145.610	Edelstahl	70	A4	M10	18,9	8	17
K1145.612	Edelstahl	70	A4	M12	21,1	10	19
K1145.614	Edelstahl	70	A4	M14	23,9	11	22
K1145.616	Edelstahl	70	A4	M16	26,76	13	24
K1145.620	Edelstahl	70	A4	M20	32,95	16	30
K1145.622	Edelstahl	70	A4	M22	35	18	32
K1145.624	Edelstahl	70	A4	M24	39,6	19	36
K1145.627	Edelstahl	70	A4	M27	45,2	22	41
K1145.630	Edelstahl	70	A4	M30	50,9	24	46
K1145.633	Edelstahl	70	A4	M33	55,4	26	50
K1145.636	Edelstahl	70	A4	M36	60,8	29	55