

Artikelnummer: 128509

Kurzbeschreibung: Spaanbak Bauer SMGU 610, olie- & waterdicht gelast, 610 l, grijs



Langbeschreibung: Spaanbak Bauer SMGU 610, olie- & waterdicht gelast, in div. kleuren, 610 l: De perfecte kandidaat voor gebruik onder banden en machines - de Bauer SMGU 610 spaancontainer overtuigt niet alleen door zijn extreem lage totale hoogte. De hoogte van de schenkrand is 350 mm, de kuipplaat heeft een omtrekrandprofiel. De zeefplaat en de 1" aftapkraan scheiden vloeistoffen en vaste stoffen betrouwbaar van elkaar. Het stabiele en robuuste basisframe is uitgerust met vorkpockets en er is ook een beveiliging tegen onbedoeld wegglijden en kantelen. De mobiliteit kan worden verhoogd door wielen die achteraf kunnen worden gemonteerd. De SMGU 610 is water- en oliedicht gelast en verkrijgbaar in verschillende kleuren. **Meer details:**- Verkrijgbaar in verschillende kleuren- Totale capaciteit: 610 l.- Buitenafmetingen: B 1680 x D 1385 x H 450 mm. binnenafmetingen van de drive-in zakken: B 200 x H 60 mm.- Afmeting tussen de zakken: 495 mm- Maximaal draagvermogen: 1000 kg- gewicht: 135 kg

