

Artikelnummer: 151780

Kurzbeschreibung: Werkplaatswagen BASIC, 8 schuifladen, blauw

Langbeschreibung: Werkplaatswagen BASIC, 8 schuifladen:
[ul] Solide plaatstaalconstructie, torsievrij en zwaar belastbaar 4 grote wielen, 2 geremde zwenkwieltjes (a[~] 100 mm), 2 bokwielen (a[~] 125 mm), opzij uitstekend voor een hoge stabiliteit Draagvermogen per wielenset: 240 kg Laden met volledig uittrekbare telescooprails Draagvermogen per lade: 35 kg De aparte vergrendeling van de laden voorkomt dat ze opengaan tijdens het verplaatsen van de kar Werkblad van ABS-kunststof, met praktische onderverdeling voor kleine onderdelen en een rand rondom, zodat je spullen niet van de kar afvallen Zijwanden en achterwand met vierkante gaten voor het aanbrengen van haken uit ons omvangrijke hakenassortiment Binnenafm. laden: 442 x 350 mm Totale afm. (hxbxd): 950 x 610 x 450 mm Kleur: rood (RAL 3020) of blauw (RAL 5010), laden in antracietgrijs (RAL 7016), andere kleuren op aanvraag 8 laden: 7x 80,1 mm, 1x 160 mm[ul]

