

Key Features

Bildschirmdiagonale	21,5 Zoll / 54,61 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Panel / Einblickwinkel	TN / 170 / 160 Grad
Konnektivität	HDMI / VGA
Besonderheit	Eco-Modus




250 cd/m²
HELLIGKEIT



5 ms
REAKTIONSZEIT



1.000:1
KONTRAST



1920 x 1080 / Full-HD
AUFLÖSUNG



TN
PANEL

Produkt Beschreibung

Der ViewSonic® VA2261H-8 ist ein effizienter 22 Zoll-Full-HD-Monitor mit flexibler Konnektivität. Er bietet eine erstaunliche Bildschirmleistung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln und einem nativen Kontrastverhältnis von 1.000 : 1 erzeugt der VA2261H-8 eindrucksvolle Bilder. Zudem bietet der Monitor den energiesparenden und umweltfreundlichen ViewSonic Eco-Modus. Die Flicker-Free-Technologie für flimmerfreie Bilder zusammen mit dem Blaulichtfilter minimieren die Ermüdung der Augen, auch bei längerer Betrachtung des Bildschirms. Neben den soliden Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und VGA bietet der VA2261H-8 ein VESA-kompatibles Montagekonzept für zusätzliche Flexibilität.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TN
Bildschirmdiagonale	21,5" / 54,61 cm
Auflösung	1920 x 1080 / Full-HD
Seitenerhältnis	16 : 9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1.000 : 1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50 M : 1
Einblickwinkel	170 / 160 Grad
Reaktionszeit	5 ms
Farben	16,7 Mio.
Produktfarbe (Display / Standfuß)	Schwarz / Schwarz

EINGÄNGE

HDMI (1.4)	1
VGA	1

FEATURES

Eye-Care-Technologie	Flicker-Free-Technologie, Blaulichtfilter
Eco-Mode	Ja

ERGONOMIE

Neigungswinkel	22 bis -5 Grad
----------------	----------------

WANDHALTERUNG (B x H x T)

VESA®	75 x 75 mm
-------	------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Monitor mit Fuß	504 x 381 x 180 mm
Monitor ohne Fuß	504 x 311 x 48 mm
Verpackung	570 x 390 x 115 mm

GEWICHT

Monitor mit Fuß	2,6 kg
Monitor ohne Fuß	2,2 kg
Verpackung	3,6 kg

LEISTUNG

Spannung	Wechselspannung 100–240 V, 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse	B
Verbrauch (typisch)	22 Watt
Verbrauch (jährlich)	35 kWh
Verbrauch (eco)	13 Watt
Verbrauch (standby)	<0,5 Watt
Verbrauch (off)	<0,3 Watt

NORMEN


Normen	CE, RoHS, FCC, ISO13406-2, Flicker-Free, Blue Light Filter, EuP, CU
--------	---

GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austausch-Service

LIEFERUMFANG

Netzkabel (1,5 m)	1
VGA-Kabel	1
Schnellstartanleitung (QSG)	1




1. Kontrollsteuerung
2. Kensington Lock

3. HDMI-Eingang
4. VGA-Eingang



5. Netzkabel-Anschluss



6. VESA®-Halterung 75 x 75 mm