

## Steckverbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung, für ungeschirmte M8-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,2 mm - 3,5 mm

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 435406
GTIN	4046356435406
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,230 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,230 g
Zolltarifnummer	40169300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

### Technische Daten

#### Maße

Außendurchmesser	2,2 mm ... 3,5 mm
------------------	-------------------

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

#### Allgemein

Anzugsdrehmoment	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Druckschraube mit Tüllengehäuse)
------------------	---

#### Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	Neopren
Zusätzliche Materialangaben	PA 6.6 (Druckschraube)

#### Normen und Bestimmungen

# Steckverbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945

## Technische Daten

### Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 25 Jahre;
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27060300
eCl@ss 4.1	27060300
eCl@ss 5.0	27061800
eCl@ss 5.1	27061800
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

### ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
-------------	----------

# Steckverbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121413
UNSPSC 11	39121413
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC / EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00511
-----	--	--------------------------

## Zubehör

### Notwendiges Zubehör

Steckverbinder - SACC-M 8MS-3CON-M-SW - 1501252



Steckverbinder, Universal, 3-polig, Stecker gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

## Steckverbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945

### Zubehör

Steckverbinder - SACC-M 8MS-4CON-M-SW - 1501265



Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

---

Steckverbinder - SACC-M 8FS-3CON-M-SW - 1506888



Steckverbinder, Universal, 3-polig, Buchse gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

---

Steckverbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891



Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

---