

Winkelschlüssel für TORX®-Schrauben

Kraftvoll, ergonomisch, langlebig.

967 SL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Klinge: Rund

Ausführung: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties, BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

		mm	mm	"	"
05024170001	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024171001	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024172001	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024173001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024174001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024175001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024176001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024177001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024178001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben und Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)

Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel

		mm	mm	"	"
05024350001 ¹⁾	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024351001 ¹⁾	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024352001 ²⁾	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"
05024353001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024354001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024355001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024356001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024357001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024358001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

¹⁾ Produkt wird ohne Bohrung und Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

²⁾ Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.

967 SXL TORX® Winkelschlüssel Multicolour, lang



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Zinkphosphatiert, schlauchummantelt. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

Abtrieb: TORX®

		mm	mm	"	"
05024481001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024482001	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024483001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"

967 XL HF TORX® Winkelschlüssel mit Haltefunktion, lang



Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Zinkphosphatiert

Abtrieb: Mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties

		mm	mm	"	"	
05024451001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"	10
05024452001	TX 9	101	16	4"	5/8"	10
05024453001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"	10
05024454001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"	10
05024455001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"	10
05024456001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"	10
05024457001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"	10
05024458001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"	10
05024459001	TX 40	224	42	9"	1 11/16"	10