



Zubehör Leistungsschalter 3WA, Motorantrieb (M) 48-60 V DC

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zubehör Leistungsschalter 3WA
Ausführung des Produkts	MO-Motorantrieb
Ausführung des Schaltantriebs	Motorantrieb
Betriebsleistung [VA]	135 V·A
Schalhäufigkeit / maximal	60 1/h
Zeit zum Spannen / des Federspeichers / bei Steuerspeisespannung (Us)	10 s
Steuerspeisespannung / bei DC / Bemessungswert / maximal	60 V
Ausführung des DIAZED-Sicherungseinsatzes gG / für Kurzschlusschutz / minimal zulässig	6 A
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-40 °C
• maximal	70 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
• minimal	-40 °C
• maximal	80 °C

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3WA9111-0AF04>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3WA9111-0AF04>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3WA9111-0AF04

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

