

bott

Schubladenschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 600 x 800 x 550 mm, 1 Schublade(n), mit Vollauszug, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit Pufferbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Pufferbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 232019












Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 800 x 550 mm
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x125 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Türöffnungswinkel 180 °
- mit Vollauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Auszugssperre
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Korpus mit Pufferbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Pufferbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Böden / Ebenen Anzahl | 1 Stück |
| Schranktyp | Schubladenschrank | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Material | Stahl | Auszug Schublade | 100 % |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 600 mm | Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite | 800 mm | Oberfläche Korpus | mit Puerbeschichtung |
| Tiefe | 550 mm | Oberfläche Front | mit Puerbeschichtung |
| Türen Anzahl | 1 Stück | Auszugssperre | Auszugssperre |
| Türöffnungswinkel | 180 ° | Auszugsart | Vollauszug |
| Schubladen Anzahl | 1 Stück | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x125 mm | Mitteltrennwand | nein |
| Schubladentraglast | 75 kg | Gewicht | 36,061 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 232994 |  | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232996 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232998 |  | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233015 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |
| 233034 |  | Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 800 x 550 mm, in schwarz |
| 233067 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 800 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 233441 |  | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun |
| 233442 |  | Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau |
| 233448 |  | Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |
| 230322 |  | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen |