

Treston Regalkasten

Höhe x Breite x Tiefe 82 x 186 x 300 mm, Aus Polypropylen, in rot

VE 15 Stück

Artikelnummer: 272109



TRESTON

Regalkasten

- Geeignet für alle herkömmlichen Umlaufregale, Schränken und industriellen Arbeitsplätzen
- Höhe x Breite x Tiefe 82 x 186 x 300 mm
- Aus Polypropylen
- in rot
- Boden innen gewellt
- Gleiche Breiten stapelbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +75 °C
- Beständig gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Lieferumfang: inklusive Etiketten mit Schutzscheibe
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Regalkasten	stapelbar	ja
geeignet für (Produkt/Material)	Umlaufregale, Schränke, Arbeitstische	nestbar	nein
Euronorm	nein	Lebensmittelgeeignet	nein
Höhe	82 mm	Bodenkonstruktion	innen gewellt
Breite	186 mm	Farbe	rot
Tiefe	300 mm	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +75 °C
Innenhöhe	70 mm	Beständigkeit	gegen Öl, die meisten Säuren und Lösungsmittel
Breite innen	167 mm	Lieferumfang	inklusive Etiketten mit Schutzscheibe

Innentiefe	257 mm	Garantie	5 Jahre
Material	Polypropylen	Gewicht	4,30005 kg
elektrisch leitend	nein		

Dazu passt auch ...

203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, Mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
215728		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 80 mm
221120		Wischtuch, 1000 Tücher, Rollen Länge x Durchmesser 300 m x 250 mm, Papierqualität Recyclingvlies, In altrosa
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
223712		Kugelschreiber, Schreibfarbe schwarz, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
242396		Wischtuchrolle im Spender, 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm, Rollen Länge x Breite 60 m x 250 mm, zur einfachen Entnahme alle 300 mm perforiert, Aus recycelter Zellulose, Ausgestattet mit Handgriff, Befestigung an mitgelieferter Wandhalterung möglich
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
529928		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 0,85 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium