

PAVOY

Schubladenschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 500 x 600 mm, 6 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 454824



PAVOY Schubladenschrank Basis Plus

Schubladenschrank





- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 500 x 600 mm
- 6 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x100 mm/5x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 50 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 85 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie




Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	85 %
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhe	1200 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Breite	500 mm	abschließbar	ja
Tiefe	600 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl	6 Stück	Griff	Griffleiste
Schubladen Anzahl x Höhe	1x100 mm/5x200 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 100 mm	1 Stück	Zertifizierung	GS // TÜV
Fronthöhe 200 mm	5 Stück	Garantie	10 Jahre
Schubladentraglast	50 kg	Gewicht	80 kg

Zubehör

404273		Trennbleche, mit 6 Fächern, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, Höhe x Breite 100 x 500 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
404293		Riffelgummi-Schrankauflage, Breite 500 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404294		Riffelgummi-Matte, Breite x Tiefe 500 x 525 mm, Stärke 3 mm, In schwarz
404296		Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Breite 500 mm, Rückseite magnetisch

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau