

## Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 60 l, Aus Polypropylen in blau

VE 2 Stück

Artikelnummer: 509556



## Euronorm-Stapelbehälter

### für schwere Lasten

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 300 x 560 x 360 mm
- Inhalt 60 l
- Traglast 75 kg
- Auflast 700 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in blau
- Wände geschlossen ohne Eingrifföffnung, Boden geschlossen
- Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mit Etikettenhalter an allen Seiten
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Behältertyp    Stapelbehälter


Wand Ausstattung    ohne Eingrifföffnung

|                  |              |                          |                                     |
|------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Euronorm         | ja           | Beschriftungsfeld        | Etikettenhalter an allen Seiten     |
| Inhalt           | 60 l         | Bodenkonstruktion        | geschlossen                         |
| Höhe             | 320 mm       | Bodenverstärkung durch   | Verstärkungsrippen                  |
| Länge            | 600 mm       | Traglast                 | 75 kg                               |
| Breite           | 400 mm       | Auflast                  | 700 kg                              |
| Innenhöhe        | 300 mm       | Deckel                   | als Zubehör (nicht enthalten)       |
| Innenlänge       | 560 mm       | Lebensmittelgeeignet     | ja                                  |
| Innenbreite      | 360 mm       | Gefahrstoffeignung       | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |
| Material         | Polypropylen | rollenbahnggeeignet      | ja                                  |
| recyclbar        | ja           | Tragevorrichtung         | Tragegriffe                         |
| stapelbar        | ja           | Farbe                    | blau                                |
| nestbar          | nein         | Menge pro Bestelleinheit | 2                                   |
| faltbar          | nein         | Garantie                 | 5 Jahre                             |
| Wandkonstruktion | geschlossen  | Gewicht                  | 5,3 kg                              |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 509423 |    | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 80 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit                        |
| 509424 |    | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 100 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit                       |
| 509425 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 120 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit                       |
| 509426 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 180 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit                       |
| 509428 |  | Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 120 x 1150 mm, Stärke 10 mm, aus Polypropylen in anthrazit                      |
| 509581 |  | Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, Länge x Breite 600 x 400 mm |
| 509585 |  | Klappdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, Länge x Breite 600 x 400 mm   |
| 509587 |  | Etikett für Euronorm-Stapelbehälter, für Behälterhöhe 210 mm, in weiß  |
| 509592 |  | Sichtscheibe, für Euronorm-Stapelbehälter 60 l   |
| 509596 |  | Tragegange, für Stapelbehälter Höhe x Breite 175 x 400 mm  |
| 509597 |  | Plomben, für Stapelbehälter  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 202875 |  | Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge |
|--------|---|---|

529885



Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung