

Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1000 x 1200 x 2000 mm, Inhalt 2 m³, Traglast 2000 kg, Unterbau Füße, Seitenbleche Vollblech, mit Lackierung in RAL2000 Gelborange



Artikelnummer: 967126



Bauer Kippbehälter

für Staplertraverse

Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1000 x 1200 x 2000 mm
- Inhalt 2 m³
- Traglast 2000 kg
- Kippvorgang über Staplertraverse (als Zubehör)
- durch 2 Zapfen an der Traverse drehbar
- Unterbau Füße
- Boden profiliert
- Seitenbleche Vollblech
- Stahlkonstruktion
- mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- 3-fach stapelbar
- Gewicht 185 kg





Technische Details

Behältertyp Kippbehälter

Unterbau Füße

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| Inhalt | 2 m³ | Einfahrlänge | 1600 mm |
| Höhe | 1000 mm | Einfahrbreite | 700 mm |
| Länge | 1200 mm | Ablasshahn | nein |
| Breite | 2000 mm | stapelbar | ja |
| Traglast | 2000 kg | nestbar | nein |
| Material | Stahl | Gefahrstoffeignung | nein |
| Materialstärke Schüttwand | 3 mm | Oberfläche | lackiert |
| Wand Ausführung | Vollblech | Farbe | gelborange // RAL2000 |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | profilierte Seitenwände und Boden // verstärkter Rand | Farbe Ausführung | gelborange // RAL2000 |
| Bodenkonstruktion | profiliert | Deckel | als Zubehör (nicht enthalten) |
| Kippfunktion | manuell | Deckeltyp | Klappdeckel |
| Kippausführung | Kippen über Traverse durch günstigen Lastschwerpunkt | Lieferumfang | ohne Staplertraverse |
| unterfahrbar | nein | Gewicht | 185 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 345341 |  | öl- und wasserdichte Ausführung, für Kippbehälter, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 518144 |  | Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg |
| 967181 |  | Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Gitterbehälter, Breite x Tiefe 2000 x 1200 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 967206 |  | Staplertraverse, Für Kippbehälter mit 2 m³ Inhalt, Höhe x Länge x Breite 1085 x 940 x 2130 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203428 |  | Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium |
| 525920 |  | Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |
| 531837 |  | Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau |