

HSM SECURIO B26

3,9 mm

HSM®



Artikelnummer	1800111	Durchsatzleistung pro h	38 kg
EAN Code	4026631046268	Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320703
Schnittart	Streifenschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2	Leistungsaufnahme des Motors	500,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	2	Spannung	230 V
Schnittbreite	3,90 mm	Frequenz	50 Hz
Schnittleistung (80g/m ²)	19 - 21 Blatt	Tiefe	397,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	22 - 24 Blatt	Breite	497,0 mm
Eingabebreite	280,0 mm	Höhe	676,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	55,0 l	Gewicht	24,2 kg
Schnittgeschwindigkeit	65,00 mm/s	Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.