


Datenblatt für SLS 20 B
 Artikelnummer: 931825100



| | |
|--------------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 931 825-100 |
| Beschreibung: | Bananenstecker berührungsgeschützt, konfektionierbar mit Schraubanschluss bis 1,5 mm ² , isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm. |
| Typ: | SLS 20 B schwarz/black |
| System: | 4 mm SchiebehülSENSsystem |
| Bestellnummer: | 931 825-100 |
| Farbe: |  |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser: | 4 mm mit Lamellenfeder |
| Kontaktart: | gefederter Stift |
| Anschlussart: | schrauben |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Bemessungsstrom: | 16 A |
| Durchgangswiderstand: | 5 mOhm |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Kupfer-Beryllium |
| Kontaktflächenmaterial: | vernickelt |
| Gehäusematerial: | POM |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | -25 °C bis +80 °C |
| Brennbarkeitsklasse | |
| Gehäuse: | 94 HB |
| Zeichnung | |
| |  |