

## Poignée simple en Inox avec alésage, 0 degré

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Inserts : Inox 1.4305.

Boule : plastique noir.

#### Finition :

Pièces en Inox naturelles.

Boule polie.

#### Nota :

Les poignées simples s'utilisent pour des applications de serrage ou de simple remplacement.

L'espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.

### Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Forme	Taille	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K1444.1102	trou lisse	0°	1	10	22	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.1122	trou lisse	0°	2	12	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1142	trou lisse	0°	2	14	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1162	trou lisse	0°	3	16	28	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.1202	trou lisse	0°	4	20	32	41	13	32	61	-	49	128,5	-