

NICHT ISOLIERTE ADERENDHÜLSE - GALVANISCH VERZINNT - 120 MM² X 40 MM, 25 STÜCK
Artikelnummer: 182131

Nicht isolierte Aderendhülsen DIN 46228, Teil 1 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt. Ausführung: Querschnitt: 120 mm²; Länge: 40 mm; D1: 16,5; D2: 19; S: 0,5; Gewicht per 100St.~kg: 1,11; UL gelistet: -; VE/stck. 25. (versilberte Ausführung, auf Anfrage)



Merkmal	Wert
	120 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	Nein
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	40 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Hülsenlänge	40 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
	sonstige

GTIN: 4021103821312

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de