

## TEGERA® 74

Snijmouw, KEVLAR® fiber, spandex, roestvaststaalvezelgaren, 13 gg, snijweerstand niveau B, Cat. II, geel, goedgekeurd voor hantering levensmiddelen, bulkverpakking, elastisch 360°, voor algemene werkzaamheden

### EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, flexibel, duurzaam, uitstekende pasvorm, comfortabel, ademend, licht

### SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Snijbestendige armbeschermers

CATEGORIE Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 9,6

MAATBEREIK (EU) 8, 9, 10

VOERINGMATERIAAL KEVLAR® fiber, spandex, roestvaststaalvezelgaren, 13 gg

VASTMAKEN Elastisch 360°

LENGTEBEREIK 420-490 mm

KLEUR Geel

STUKS PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/60

DISPLAY Bulkverpakking

MATERIAALSPECIFICATIE Para-aramide, elastaan, roestvaststaalvezelgaren



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
8	74-8	7340118348681
9	74-9	7340118348773
10	74-10	7340118348865

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



## TEGERA® 74

### KENMERKEN

Snijweerstand volgens EN 388:2016 niveau B, weerstaat contacthitte tot 100°C, goedgekeurd voor hantering levensmiddelen

### VOORKOMT RISICO OP

Snijwonden, letsel door schuren, krassen, scheurwonden

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Assemblage, bouw en constructie, ontsmetting, engineering, werk in de glasindustrie, inspectiewerkzaamheden, installatiewerkzaamheden, machinebediening, metaalwerk, magazijnwerk

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, building and construction, logistics

### TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

2(3)

CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
2X4XB



EN 407:2004  
X1XXXX



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-12-08

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-12-08

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

[info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com)

[order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)

[www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)