



Technische Daten

Vorbedruckte Kabelmarkierer
WIC, aufklickbar

30.10.2023

WIC0-B,C,U,V,W,P,D,F,I,M

Artikelnummer: 561-00005



| | |
|--|---------------------------|
| Material: | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Farbe: | Gelb (YE) |
| Bündel Ø min.: | 0.80 mm |
| Bündel Ø max.: | 2.20 mm |
| Leiter Durchmesser (mm ²): | 0.15-0.75 mm ² |
| Befestigungsart: | rasten |
| Breite (W): | 5.00 mm |
| Höhe (H): | 5.50 mm |
| Länge (L): | 3.00 mm |
| Druckmethode: | Tintenstrahl |
| Aufdruck: | B,C,U,V,W,P,D,F,I,M |
| Betriebstemperatur : | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften: | UL94 V0 |
| Verarbeitungswerkzeug: | WIC Tool |

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.