

Datenblatt

ZVG-Art.-Nr. 10160-00, 11160-00
Polytex® light Nasswisch Tuch/- rolle

Eigenschaften:

- robust
- fusselfrei
- auswaschbar
- reißfest
- lösungsmittelbeständig
- silikonfrei
- gesundheitlich unbeanstandet
- lebensmittelecht
- 100 % PP
- Farbe: weiß

Anwendungsbeispiele:

- in Großküchen, der Lebensmittelindustrie
- KFZ-Werkstätten bzw. Lackierereien

Liefermöglichkeiten:

- 1 VE = ca. 420 Tücher
à 40 x 42 cm (12 x 35 Tücher)
- 1 Palette = 36 VE
- **als Rollenware Art. 11160-00**
mit ca. 500 Abrissen à 38 cm
Breite ca. 32 cm
- VE = 1 Rolle
- 1 Palette = 60 Rollen

Produktdaten/ Testergebnisse:

Parameter	Einheit	Testmethode	Mittelwert			Einzelwert	
			min.	soll.	max.	min.	max.
Flächengewicht	g/ m ²	CSN EN 290 73 T1	57	60	63	54	66
Reißfestigkeit längs	N/5 cm	CSN EN 290 73 T3	20	-	-	-	-
Reißfestigkeit quer	N/5 cm	CSN EN 290 73 T3	17	-	-	-	-
Reißdehnung längs	%	CSN EN 290 73 T3	20	-	-	-	-
Reißdehnung quer	%	CSN EN 290 73 T3	25	-	-	-	-
Wasserabsorption	%	DIN 53923	550	850	-	-	-
Titer	µm	CSN 800240	-	-	5	-	-
Sauggeschwindigkeit	s	EDANA 10.2-96	-	5	12	-	-
Abriebbeständigkeit	Grad	ASTM-D4970-89 Modifiziert n. K-C	3-4	4	-	-	-

Probenahme und Qualitätskontrolle: gemäß PNTK

EAN Codes für Unterverpackungseinheiten und Verpackungseinheiten:

Artikel-Nummer	Verpackung	Stückzahl	EAN-Codes
10160-00	UVE	12 Tücher	4026899001061
10160-00	VE	420 Tücher	4026899012869
11160-00	VE	1 Rolle	4026899002945

Datum: Freitag, 28. Oktober 2011